




# ELEKTRISCHE OLIEDRUPPELAAR ELO 500 NATUURGLAS 24V DC 12 VA

Model: 0107 2104 0240 0



## Description

Met de UNI elektrische oliedruppelpot kunnen bijna alle oliesoorten -zover daarin géén vaste stoffen voorkomen- gedoseerd worden. Andere vloeistoffen kunnen ook worden toegepast, vooropgesteld dat deze niet door warmte indikken.

Wel dient er op te worden gelet, dat deze vloeistoffen plexiglas en perbunan niet aantasten. In dat geval evt. natuurglas en viton afdichtingen (tegen meerprijs leverbaar) toepassen.

| Type (inhoud) | A:  | B:  | C:  | D: | E (BSP):F:             |
|---------------|-----|-----|-----|----|------------------------|
| ELO 40        | 118 | 55  | 40  | 8  | 1/8"                   |
| ELO 140       | 150 | 60  | 60  | 15 | 1/2" (1/4" BSP bi.dr.) |
| ELO 200       | 170 | 80  | 60  | 15 | 1/2" (1/4" BSP bi.dr.) |
| ELO 500       | 200 | 100 | 80  | 15 | 1/2" (1/4" BSP bi.dr.) |
| ELO 1000      | 240 | 120 | 100 | 15 | 1/2" (1/4" BSP bi.dr.) |
| ELO 2000      | 285 | 150 | 133 | 15 | 1/2" (1/4" BSP bi.dr.) |
| ELO 3000      | 315 | 180 | 150 | 15 | 1/2" (1/4" BSP bi.dr.) |

Type ELO 40 is leverbaar voor de volgende spanningen:  
 12 VAC / 50 Hz.  
 24 VAC / 50 Hz.  
 48 VAC / 50 Hz.  
 12 VDC  
 24 VDC

Type ELO 140 t/m ELO 3000 zijn behalve in de bovengenoemde -  
 ook leverbaar voor de volgende spanningen:  
 42 VAC / 50 Hz.  
 220 VAC / 50 Hz.  
 220 VAC / 60 Hz.

## Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
 3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
 dit product te bestellen

