

## PRESSOL VETSPUIT MET PIJPJE EN HYDR. KOP (12 735 + 12 731)

Model: 12 636 102



### Description

#### Specificatie

- Vulnippel (FN), M 10 x 1 bu, (12 670)
- Sproeibuis, gebogen, G 1/8", 150 mm (12 735)
- Mondstuk, 4 BA, G 1/8" (12 731)
- Verkoopverpakking met EAN-code

#### Bijzondere kenmerken

- Het apparaat verwerkt vetten tot NLGI 2 bij 20 °C
- Vormmanchet met nauwe aansluiting bij los vet of cartouches
- De manchet kan, afhankelijk van de beweeglijkheid van de schuifstang, ook bij een beschadigde cartouche of een niet maatvast cartouche aangebracht worden
- Volgens DIN 1283
- TÜV-gecertificeerd
- Pompzuigers, cilinders en O-ring met 6 paszeker (geen schijnsmering)
- Geen schijnsmering, afdichtingssysteem O-ring en ventielkogel voorkomen dat het in de vetspuitkop gecompriëerde vet zich terugtrekt
- Prestatie na 40.000 gebruikscycli onveranderd
- Vul- en ontluchtingssysteem in de vetspuitkop
- Vetspuitkop van zinkspuitgietwerk Z 410
- Door de sterke karteling een veilige greep

#### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen



- Veilige handgreep aan de drijfstang
- Antislip handgreep aan de vetspuit-hendel
- Maakt ook bij een sterke tegendruk een variabele smeerdruk bij een gelijkmatige krachtinwerking mogelijk
- Moeilijk toegankelijke plaatsen kunnen bereikt worden, omdat het vet bij de kleinste hefboomopening betrouwbaar aangezogen wordt en naar het smeerpunt getransporteerd kan worden
- Door de losse deksel met klemstuk is het mogelijk om de veerkracht in elke positie handmatig te ondersteunen voor de compressie van los vet of om de manchet in beschadigde cartouches te persen
- Drijfstang in elke positie vastzetbaar - drijfstang hoeft niet compleet naar achteren te worden getrokken om de druk van de veer van het vet te halen (vet verzeept niet)
- Snelle ontluchting door de vetspuitbuis een halve slag te draaien

## Technische gegevens

|  |  |
|--|--|
| <b>Aansluiting</b>                           | G1/8"  |
| <b>Barstdruk (bar)</b>                       | 850  |
| <b>Druk bar</b>                              | 400  |
| <b>Kleur</b>                                 | Zwart  |
| <b>Transportvolume/slag (cm<sup>3</sup>)</b> | proportioneel t.o.v. de handhefboomafstand, max. 1,6                             |
| <b>Vulmogelijkheden</b>                      | 400g-vetcartouche, DIN 1284, vetvulapparaat of los vet met behulp van een spatel |
| <b>Vulvolume (cm<sup>3</sup>)</b>            | 500  |

### Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74  
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E [info@smeertechniek.nl](mailto:info@smeertechniek.nl)

W [www.smeertechniek.nl](http://www.smeertechniek.nl)

Scan de QR code om  
dit product te bestellen

